



Pnevmatski vijačnik, Tip: S2370



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi.

- **Z drsno sklopko.**
- **Vrtilni moment je nastavljiv.**
- **Za desni/levi tek.**

Posebej primerni za serijska vijačenja s hitrozamenljivimi držali za držala E 6,3 (glejte od art. 674205 naprej).

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M5
Oznaka proizvajalca	S2370
Delovni hrup	83 dB(A)
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	6,3 mm
Masa	0,9 kg
Maksimalno število vrtljajev	1300 min ⁻¹
Izvedba	Palični

Območje vrtilnega momenta	2 – 6 Nm
Največja poraba stisnjenega zraka	240 l/min
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)