



Garnitura digitalnih tipal za merjenje dolžine μ Finder GT, Tip: 31



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434718 31
GTIN	7630041143669
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mobilna, zelo natančna garnitura za merjenja vzporednosti in ravnosti ter za usmerjanje strojev pri kontroli kakovosti in servisu.

Robusten prenosni prikazovalnik s prikazom skale in številčnim prikazom za induktivna merilna tipala. Podroben prikaz skale zagotavlja razločno odčitavanje brez napak. 5-kratna povečava. Zelo dolgi čas delovanja 300 ur. Optimalno rokovanje zaradi ergonomične oblike in mehke površine.

- **Merilni nastavek s kotnim premikom za merjenje v dveh smereh.**
- **Kroglično uležajen ročni sistem z izravnavo mase.**
- **Zaščita pred trkom z dvema drsnima sklopkama.**
- **Merilni nastavek s kroglo iz karbidne trdine – \varnothing 2 mm, vrtljiv za 180°.**
- **Samodejni preklop smeri tipanja brez spremembe predznaka.**
- **Ohišje z dvema letvama v obliki lastovičjega repa.**

Obseg dobave:

Vklj. z navodili za uporabo, prenosnim prikazovalnikom TWIN-T10 art. 434716 vel. T10, 4 baterijami art. 081561, vel. LR6, majhnim magnetnim merilnim stojalom, kovčkom. Vklj. z merilnim tipalom z ročico art. 434779 vel. GT31.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Merilna sila	0,2 N
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilno območje	0,3 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico