



## Garnitura digitalnih tipal za merjenje dolžine $\mu$ Finder GT, Tip: 22



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434718 22
GTIN	7630041143676
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Mobilna, zelo natančna garnitura za merjenja vzporednosti in ravnosti ter za usmerjanje strojev pri kontroli kakovosti in servisu.

Robusten prenosni prikazovalnik s prikazom skale in številčnim prikazom za induktivna merilna tipala. Podroben prikaz skale zagotavlja razločno odčitavanje brez napak. 5-kratna povečava. Zelo dolgi čas delovanja 300 ur. Optimalno rokovanje zaradi ergonomične oblike in mehke površine. Vsestransko uporabna precizna tipala za merjenje dolžine.

- **Precizen, kroglično voden merilni nastavek.**
- **Visoka natančnost merjenja zaradi elektronskega ojačanja merilnega signala.**
- **Vpenjalno držalo  $\varnothing$  8 mm, primerno za vpenjanje po celotni dolžini.**
- **Neobčutljiva na nihanje temperature in za stranske sile zaradi krogličnega uležajenja.**
- **Odličen elektromagnetni oklop.**

Tipala za merjenje dolžine TESA odlikuje odlična ponovljivost, obstojnost in dolga življenjska doba.

#### Obseg dobave:

Vklj. z navodili za uporabo, prenosnim prikazovalnikom TWIN-T10 art. 434716 vel. T10, 4 baterijami art. 081561, vel. LR6, majhnim magnetnim merilnim stojalom, kovčkom. Vklj. z aksialnim merilnim tipalom art. 434777 vel. GT22.

## Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	0,63 N
Merilno območje	1 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop odčitavanja	mm / Cole
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico