



## Male škarje za kable, z dvokomponentno prevleko ročajev VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	730355 160
GTIN	4003773085966
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ročaja z **izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Glava polirana, s srpastima reziloma. Reže brez stiskanja.

Ročaja z večkomponentno prevleko.

Manjši napor: drugo za drugo prereže žice ali pletenice s stopničastimi rezili. Reže masivne bakrene in aluminijaste kable do  $5 \times 4 \text{ mm}^2$ .

#### Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

#### Material:

**Posebno orodno jeklo**, utopno kovano.

### Tehnični opis

Zmogljivost rezanja	50 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	160 mm
Zmogljivost rezanja do Ø	15 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Vrsta izdelka	Škarje

