

Garant**VHM-mini rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202287 4
GTIN	4062406270957
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Izjemno kratko rezilo za maksimalno stabilnost. **Dolžina držala po DIN** za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.

Prihranite si stroške naknadnega brušenja: Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Ugodna in izredno čvrsta izvedba za **visokozmogljivo odrezovanje titana**.

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø rezila D _c	4 mm
Število zob Z	3
Kot spirale	40 stopinj
Dolžina rezil L _c	7 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø držala D _s	6 mm
Podajanje f _z za robljenje v titan > 850 N/mm ²	0,02 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Zaokrožitev kota r _v	0,03 mm
Serija	Master Titan

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
mokro maks.	primerno		