



**Elektroizolirni trak, Širina×dolžina (mm×m): 19X33**



**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083656 19X33
GTIN	50054007000537
Razred artikla	08M

**Opis**

**Izvedba:**

**3M Scotch® Super 88** in **Scotch® Super 33+** sta posebej elastična vrhunska lepilna trakova, odporna proti UV-svetlobi, z zelo dobrimi električnimi lastnostmi in odpornostjo proti vlagi, lugom, številnim kislinam in topilom.

**Napotek:**

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Debelina: 0,18 mm

**Tehnični opis**

Nosilni material	PVC-folija
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Zračna vlažnost pri shranjevanju	75 %
Dolžina	33 m
Minimalni rok trajanja	60 mesec

## Podatkovni list

Oznaka proizvajalca	Scotch® Super 33+
Širina	19 mm
temperaturna obstojnost do	-18 - 90 °C
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Temperatura skladiščenja	10 - 27 °C
Debelina	0,18 mm
Barva	črna
Črtalo na voljo	ne
Vrsta izdelka	Lepilni trak