

**Garant****Glava za vrezovanje navoja MLA IK 50 bar, BT 30, Območje rezanja navoja: M1-12****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 338106 M1-12  |
| GTIN                  | 4062406271251 |
| Razred artikla        | 31M           |

**Opis****Izvedba:**

- **Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.**
- **Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja za 300 %.**
- **Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.**
- **Varno vpenjanje v hitrozamenljive vložke za ER vpenjalne stročnice.**
- **Krožni tek konusnega držala glede na konus v vložku < 3 µm.**

**Uporaba:**

Na **obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.**

- **Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronega vretena.**
- **Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.**

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice, glejte art. 308881–309240 (vel. ER 11/16/25). ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja z notranjim 4-kotnikom, glejte art. 309399–309413 (vel. ER 11/16/25).

Za hitrovpenjalne vložke in podaljške glejte art. 338120–338142.

Pritezni čepi, glejte art. 308600 – 308806.

Cev za dovajanje hladilnega sredstva za HSK, glejte art. 309880.

Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.

**Tehnični opis**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Zunanji Ø D                | 43 mm |
| Izravnavna dolžine na vlek | 1 mm  |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Območje rezanja navoja     | M1 - M12                   |
| Izravnava dolžine na tlak  | 0,2 mm                     |
| Previsna dolžina A         | 57 mm                      |
| Notranji $\varnothing D_1$ | 20 mm                      |
| za ER-velikost             | 11 / 16                    |
| Trn za rezkarje            | BT 30                      |
| z notranjim hlajenjem      | da, z največ 50 bari       |
| Vrsta izdelka              | Glava za vrezovanje navoja |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40  | 308795 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40   | 308802 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40  | 308765 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40                              | 308801 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40  | 308760 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40  | 308806 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40  | 308790 40 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40  | 308785 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40                          | 308830 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |