

**Garant****Brusna kapica (CER), Zrnatost 220, Ø, dolžina in oblika brusne kapice: 1317A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553040 1317A
GTIN	4062406271756
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Visoka agresivnost in hitro odstranjevanje z **optimizirano vezanostjo zrn.**

**Keramična brusna zrna (CER)**, idealna za obdelavo nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Velika zmogljivost odstranjevanja in hladno brušenje.

**Uporaba:**

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. **Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate** (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

**Napotek:**

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.

**Tehnični opis**

Oblika	A
Dolžina brusne kapice	17 mm
Ø brusne kapice	13 mm
Priporočeno število vrtljajev	16000 min <sup>-1</sup>

Zrnatost	220
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 220
Vrsta izdelka	Brusna kapica

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		