

Garant

Brusna kapica (SiC), Zrnatost 80, Ø brusne kapice, dolžina brusne kapice, oblika: 0511G

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553327 0511G
GTIN	4062406271916
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Silicijev karbid (SiC), idealen za obdelavo titana in aluminija ter njihovih zlitin.

Uporaba:

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. **Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate** (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

Napotek:

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.

Tehnični opis

Dolžina brusne kapice	11 mm
Priporočeno število vrtljajev	40000 min ⁻¹
Oblika	G
Ø brusne kapice	5 mm

Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Zrnatost	80
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 80
Vrsta izdelka	Brusna kapica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
Ti	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Nosilec brusnih kapic Ø glave, dolžina glave, oblika 0511G	553100 0511G
--	--------------