



Cevni ključ, Celotna dolžina: 300mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 813702 300 |
| GTIN | 4003773084662 |
| Razred artikla | 83D |

Opis

Izvedba:

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti.

Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **prepriemanje po principu raglje**.

Klešče atramentirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. **Lasersko gravirana skala** (sprednja stran **metrična** in zadnja stran **colska**) omogoča predhodno nastavitev zeva ključa.

Uporaba:

Pazljivo prijetanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Napotek:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|--------------|
| Območje vpenjanja | 0 - 68 mm |
| celotna dolžina | 300 mm |
| Dolžina čeljusti | 32 mm |
| Vrsta izdelka | Cevne klešče |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Čeljusti za cevne klešče6-delna Velikost 300 | 813725 300 |
|--|------------|