

**Ventilatorski dihalni aparat 3M™ Adflo™ High-Altitude (Heavy Duty), Tip: ADFLO****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	097900 ADFLO
GTIN	4046719806638
Razred artikla	040

Opis**Izvedba:**

Ventilatorski dihalni aparat Adflo™ High-Altitude, prilagodi se spremembam zračnega tlaka. Pretok zraka je ves čas 170 litrov na minuto, neodvisno od stanja napolnjenosti baterije ali nasičenosti filtra. Čas delovanja baterije ventilatorskega sistema je pribl. 10 – 13 ur.

Standard:

TH 12941

Obseg dobave:

Ventilatorski dihalni aparat Adflo™ High-Altitude, zračna cev QRS (art. 097981), prikaz pretoka zraka, predfilter (art. 097986), zaščita pred iskrami (art. 097984), filter za delce (art. 097989), visokozmogljiv akumulator (art. 097995), pas in polnilnik akumulatorjev (art. 097996).

Tehnični opis

Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

