



Avtomatska zaščitna maska za varilce z ventilatorskim dihalnim aparatom 3M™ Speedglas™ G5-01-VC z Adflo™, Tip: START



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097917 START
GTIN	4062406270551
Razred artikla	040

Opis

Izvedba:

Udobno varjenje s konstantno zaščito dihal in prilagodljivo zaščito oči s kombinacijo **visokozmogljive zaščitne maske za varilce G5-01** 3M™ Speedglas™ in **ventilatorskega dihalnega sistema Adflo™**. Avtomatska zaščitna maska za varilce je opremljena z **mehanizmom Flip-Up**, ki omogoča udobno menjavanje med prozornim zaščitnim steklom in varilnim filtrom brez snemanja maske. Tako so hkrati zagotovljene zaščita dihal tudi med pripravljalnimi in naknadnimi deli z dvignjenim filtrom ter dobra vidljivost in zaščita oči pri delu z obdelovancem, npr. pri brušenju. Nova prilagodljiva barvna tehnologija 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** omogoča še boljšo vidljivost in kontrolo taline. Pri stopnjah zatemnitve lahko izbirate med naravnim, hladnim in toplim odtenkom. Nov sistem zračnih kanalov vam omogoča tri možnosti za individualno usmerjanje pretoka zraka, tudi med varjenjem.

Temne zaščitne stopnje: 5, 8 – 14.

Stopnja svetlosti: 3. Z li-ionskim akumulatorjem (življenjska doba 1500 ur).

Vidno polje varilnega filtra: 73 × 109 mm.

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Obseg dobave:

- 3M™ Speedglas™ visokozmogljiva varilna maska G5-01 z avtomatskim varilnim filtrom G5-01VC (art. 098209 G5-01-VC).
- Ventilatorski dihalni aparat 3M™ Adflo™ High Altitude art. 097900 (ventilatorski dihalni aparat Adflo™ High Altitude, zračna cev QRS (art. 097981), prikaz pretoka zraka,

prefilter (art. 097986), zaščita pred iskrami (art. 097984), filter za delce (art. 097989), visokozmogljiv akumulator (art. 097995), pas, polnilnik akumulatorjev (art. 097996)).

- Komplet potrošnega materiala (3 traki za zadrževanje znoja: mehki bombaž, frotir (art. 098004) in usnje, 2 notranji predstekli (art. 098002), 4 zunanja standardna predstekla (št. 097930), vizir, pokrov dihalne cevi, tesnilo za obraz).
- Vreča za shranjevanje.

Tehnični opis

Klasifikacija v skladu z EN 379	1/1/1/2
Napajanje	Akumulatorska
Preklopni čas temno/svetlo	500 - 1300 ms
Preklopni čas svetlo/temno	0,1 ms
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Zaščitna maska za varilce

Pribor

Avtomatski varilni filterG5-01-VC Tip G5-01-VC	098209 G5-01-VC
--	-----------------