



## LED žepna svetilka Core z akumulatorjem, Tip: P5R-CORE



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081468 P5R-CORE
GTIN	4058205020428
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.

Serijska Ledlenser Core, nova generacija znane serije P.

#### Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z USB-polnilnim kablom in zanko za roko.

### Tehnični opis

Napajanje	Akumulatorska
Napetost akumulatorja	3,7 V
Cona ATEX	brez
Svetlobni tok	350 lm
Oznaka proizvajalca	P5R-CORE
Število vključenih akumulatorjev	1
Čas delovanja v 2. stopnji	3,5 h
Sijalke	LED modul
Vrsta IP-zaščite	IP 68

Kapaciteta akumulatorja	0,75 Ah
Advanced Focus System (AFS)	da
Masa	106 g
Čas obratovanja	1 h
Smart Light Technology (SLT)	da
Celotna dolžina	123 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Ø glave	29 mm
Svetlobni tok, stopnja 2	130 lm
Čas delovanja v 3. stopnji	25 h
Svetlobni tok, stopnja 3	15 lm
Vrsta izdelka	Žepna svetilka