



## LED žepna svetilka Core z akumulatorjem, Tip: P6R-CORE



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.

Serijska Ledlenser Core, nova generacija znane serije P.

#### Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z USB-polnilnim kablom in zanko za roko.

### Tehnični opis

Napetost akumulatorja	3,7 V
Oznaka proizvajalca	P6R-CORE
Ø glave	35 mm
Kapaciteta akumulatorja	2,5 Ah
Cona ATEX	brez
Svetlobni tok	600 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 68
Celotna dolžina	151 mm
Svetlobni tok, stopnja 2	240 lm

Masa	170 g
Čas obratovanja	2 h
Število vključenih akumulatorjev	1
Smart Light Technology (SLT)	da
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Čas delovanja v 2. stopnji	6 h
Sijalke	LED modul
Advanced Focus System (AFS)	da
Napajanje	Akumulatorska
Svetlobni tok, stopnja 3	15 lm
Čas delovanja v 3. stopnji	95 h
Vrsta izdelka	Žepna svetilka