

Garant**Pahljačasti brus Brusna koprena (ZA), fina, Ø glave × širina glave: 60X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554908 60X30
GTIN	4062406272371
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo Ø 6 mm. Posebno odporna in fino strukturirana koprena s cirkonijevim korundom (ZA). **Idealna za obdelavo plemenitega jekla.**

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

Tehnični opis

Ø držala	6 mm
Širina glave	30 mm
Maksimalno število vrtljajev	9000 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	5000 min ⁻¹
Ø glave	60 mm
Kratika za brusno sredstvo	ZA

Primerjava zrnatosti	280
Stopnja preciznosti	fina
Značilnost blagovnega imena	fina
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		