

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z vrati z levim omejevalnikom, Višina/število predalov: 900**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927312 900 |
| GTIN | 4062406272494 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

Umestitev:

Višina vrat v mm: 800

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|--------|
| Uporabna višina vrat | 800 mm |
| Širina | 400 mm |

| | |
|--------------------------------|--|
| Število predalov | 0 |
| Uporabna širina | 350 mm |
| Vratni tečaji | levo |
| Masa | 32,6 kg |
| Višina vrat | 800 mm |
| Uporabna višina | 800 mm |
| Višina | 900 mm |
| Število vrat | 1 |
| Globina | 650 mm |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Kot odpiranja vrat | 180 stopinj |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Ročaj za GridLine Tip KO12 | 914226 KO12 |
| Obesni kavliji za police delovnih miz Tip 12 | 927094 12 |
| Trdno nameščena polica, pocinkana Tip 1 | 927515 1 |