

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z vrati z levim omejevalnikom, Višina/število predalov: 700**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927312 700
GTIN	4062406272470
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

Umestitev:

Višina vrat v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Uporabna višina vrat	625 mm
Širina	400 mm

Višina vrat	625 mm
Uporabna višina	625 mm
Število vrat	1
Višina	700 mm
Uporabna širina	350 mm
Število predalov	0
Vratni tečaji	levo
Masa	23,7 kg
Globina	650 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Obesni kavliji za police delovnih miz Tip 12	927094 12
Trdno nameščena polica, pocinkana Tip 1	927515 1