

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z vrati z levim omejevalnikom / predali, 12×20G, Višina/število predalov: 900/3**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927307 900/3 |
| GTIN | 4062406272456 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|--------|
| Uporabna višina vrat | 525 mm |
|----------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Uporabna širina | 350 mm |
| Vratni tečaji | levo |
| Uporabna širina predalov v G | 12 |
| Uporabna globina predalov v G | 20 |
| Uporabna višina za predale | 250 mm |
| Uporabna širina predalov | 300 mm |
| Število vrat | 1 |
| Uporabna površina predalov v G | 12×20 |
| Uporabna globina predalov | 500 mm |
| Višina | 900 mm |
| Število predalov | 3 |
| Višina vrat | 525 mm |
| Širina | 400 mm |
| Masa | 50,7 kg |
| Globina | 650 mm |
| Sprednja višina predala | 75 mm |
| Sprednja višina predala | 100 mm |
| Sprednja višina predala | 75 mm |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Kot odpiranja vrat | 180 stopinj |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 12×20G |
| Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Ročaj za GridLine Tip KO12 | 914226 KO12 |
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm | 927500 75 |
| Predal Predal s prednjo višino 100 mm | 927500 100 |
| Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10 | 951025 10 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |
| Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom za individualno opremljanje s predali Višina/višina vrat 900/525 mm | 927420 900/525 |