

**Pahljačasti brus (A), Zrnatost 150, Ø glave × širina glave: 25X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555035 25X30
GTIN	4027497608935
Razred artikla	56L

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja. Lamele za obežanje s čelnim lepljenjem.

**Uporaba:**

Posnemanje izvrtin, prečnih izvrtin in notranjih površin cevi. Brusne lamele se idealno prilagodijo premeru obdelovanca. Radialna uporaba.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	18000 min <sup>-1</sup>
Ø držala	6 mm
Celotna dolžina	100 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 150
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		

Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno
GG(G)	pogojno primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
suho	primerno