

**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434004 25
GTIN	4062406272500
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura v kompaktni izvedbi s kontrastnim digitalnim prikazovalnikom.

- **Preklop smeri štetja.**
- **Zelo ozko ohišje.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Digitalna merilna ura v kompaktni izvedbi s kontrastnim digitalnim prikazovalnikom.

Obseg dobave:

Vklj. s pokrovom z ušesom in 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	0,0005 col
Ø vpenjalnega držala h7	8 mm
Merilna sila	0,8 – 1,7 N
Merilno območje	0 - 25 mm

Ø ohišja	58 mm
Kalibriranje	C1
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Debelina ohišja	26 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,035 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

Pribor

Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm

434917 25

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm

434920 80