



LED žepna svetilka Work z akumulatorjem, Tip: P18R-WORK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.

Serija Ledlenser Work, domala neuničljive svetilke za grobo uporabo v industrijskem okolju.

- **Gumijasti pokrovi na glavi svetilke in na zaključni kapici ščitijo pred udarci in poškodbami.**
- **Dodatno sprednje steklo ščiti lečo pred praskami.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z USB-polnilnim kablom in zanko za roko.

Tehnični opis

Čas delovanja v 2. stopnji	4,5 h
Svetlobni tok	2600 lm
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Sijalke	LED modul

Število vključenih akumulatorjev	1
Cona ATEX	brez
Svetlobni tok, stopnja 2	1000 lm
Čas obratovanja	2,5 h
Ø glave	99 mm
Masa	669 g
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Oznaka proizvajalca	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	da
Napajanje	Akumulatorska
Celotna dolžina	183 mm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	da
Svetlobni tok, stopnja 3	30 lm
Čas delovanja v 3. stopnji	70 h
Vrsta izdelka	Žepna svetilka