



LED žepna svetilka Work z akumulatorjem, Tip: P7R-WORK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.

Serija Ledlenser Work, domala neuničljive svetilke za grobo uporabo v industrijskem okolju.

- **Gumijasti pokrovi na glavi svetilke in na zaključni kapici ščitijo pred udarci in poškodbami.**
- **Dodatno sprednje steklo ščiti lečo pred praskami.**

Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z USB-polnilnim kablom, zanko za roko in polnilno postajo.

Tehnični opis

Svetlobni tok	900 lm
Celotna dolžina	170 mm
Svetlobni tok, stopnja 2	390 lm
Število vključenih akumulatorjev	1
Napetost akumulatorja	3,7 V
Cona ATEX	brez
Čas delovanja v 2. stopnji	3,25 h

Advanced Focus System (AFS)	da
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Smart Light Technology (SLT)	da
Čas obratovanja	2 h
Napajanje	Akumulatorska
Sijalke	LED modul
Oznaka proizvajalca	P7R-WORK
Kapaciteta akumulatorja	4,8 Ah
Masa	219 g
Vrsta IP-zaščite	IP 68
Ø glave	45 mm
Čas delovanja v 3. stopnji	60 h
Svetlobni tok, stopnja 3	15 lm
Vrsta izdelka	Žepna svetilka