

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček za predale, 46×24G, Višina mm/število predalov: 885/0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Za opremljanje s predali 46×24G.

Montažni voziček v 50×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S 4-stranskim povišanim robom, podlogo iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji za potiskanje Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje več predalov naenkrat. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

**Napotek:**

Opremljanje s predali dopustno le z art. 931454 ali art. 931456 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

**Tehnični opis**

Maksimalna nosilnost	600 kg
ComfortClose	ne
Število predalov	0
Masa	81 kg

Tekalna površina ne pušča sledi	da
Globina	700 mm
Višina	885 mm
Ø koles	125 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna višina	600 mm
Število vrat	0
s povišanim robom	da
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Širina	1250 mm
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	600 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	46x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

---

## Pribor

---

Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 50X28

---

951972 50X28