

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 685/3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****V celoti s predali 20×20 G.**

Montažni voziček v 24×24 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 100, 100, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Masa	68 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna širina predalov v G	20
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število predalov	3
Širina	600 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna globina predalov	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	600 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna višina	400 mm
Število vrat	0
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Višina	685 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
s povišanim robom	da
Ø koles	125 mm
ComfortClose	ne
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	400 mm

Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930534 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	930534 200
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 685/0	930517 685/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 24X24	951972 24X24