

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 685/4

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Razred artikla	9GK

Opis
OPOMBA: možnost izbire barve
Izvedba:
V celoti s predali 20×20 G.

Montažni voziček v 24×24 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 100, 100, 150

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosilnost predalov/polic: 75 kg

Izvelek predala (delno/v celoti): 100 %

Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
 Uporabna površina predalov v G: 20×20
 Višina: 685 mm
 Širina: 600 mm
 Globina: 600 mm
 Uporabna višina: 400 mm
 Višina ohišja predalnega bloka: 500 mm
 Uporabna višina ohišja predalnega bloka: 400 mm

Tehnični opis

Ø koles	125 mm
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Število vrat	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Globina	600 mm
Višina	685 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna višina	400 mm
Masa	76 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina	600 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Število predalov	4
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna globina predalov	500 mm
ComfortClose	ne

Uporabna širina predalov v G	20
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
s povišanim robom	da
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna višina za predale	400 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G

Pribor

Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930534 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930534 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	930534 50
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 685/0	930517 685/0
	951972 24X24

Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 24X24
