

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček za predale, 20×20G, Višina mm/število predalov: 885/0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Za opremljanje s predali 20×20 G.

Montažni voziček v 24×24 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 930534 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

**Tehnični opis**

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm

Maksimalna nosilnost	600 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
s povišanim robom	da
Širina	600 mm
Število vrat	0
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Globina	600 mm
Število predalov	0
Višina	885 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna višina	600 mm
Ø koles	125 mm
ComfortClose	ne
Masa	48 kg
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna višina za predale	600 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

---

**Pribor**

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 24X24	951972 24X24