

Garant GRIDLINE

Montažni voziček za predale, 36×24G, Višina mm/število predalov: 885/0**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremljanje s predali 36×24G.

Montažni voziček v 40×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 931354 ali art. 931356 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

Tehnični opis

Višina	885 mm
Globina	700 mm
ComfortClose	ne
Število predalov	0

Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
s povišanim robom	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø koles	125 mm
Masa	76 kg
Število vrat	0
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	1000 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna višina	600 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna višina za predale	600 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 40X28

951972 40X28