

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček s predali 75 kg, 26×20G, Višina mm/število predalov: 885/5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:****V celoti s predali 26×20G.**

Montažni voziček v 30×24G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Število predalov	5
Uporabna višina	600 mm
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna površina predalov v G	26×20
Uporabna globina predalov v G	20
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Globina	600 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Število vrat	0
Masa	106 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
s povišanim robom	da
Uporabna širina predalov v G	26
Širina	750 mm
Višina	885 mm
ComfortClose	ne
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Maksimalna nosilnost	600 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	600 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0

Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x20G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930634 150
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930634 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930634 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	930634 200
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 885/0	930617 885/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 30X24	951972 30X24
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10