

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 26×20G, Višina mm/število predalov: 885/4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****V celoti s predali 26×20G.**

Montažni voziček v 30×24G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 125, 300

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Število vrat	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Globina	600 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna širina predalov v G	26
ComfortClose	ne
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
s povišanim robom	da
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Število predalov	4
Uporabna višina	600 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Višina	885 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina	750 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Masa	95 kg
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	600 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne

Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x20G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930634 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930634 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	930634 125
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	930634 300
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 885/0	930617 885/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 30X24	951972 30X24
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10