

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček s predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 985/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931145 985/4
GTIN	4062406352646
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:****V celoti s predali 26×24G.**

Montažni voziček v 30×28 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Maksimalna nosilnost	600 kg
s povišanim robom	da

Uporabna globina predalov v G	24
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Masa	115 kg
ComfortClose	ne
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Globina	700 mm
Širina	750 mm
Število vrat	0
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna globina predalov	600 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Višina	985 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna višina	700 mm
Število predalov	4
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna širina predalov	650 mm
Ø koles	125 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	700 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1,2 mm

Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

## Pribor

Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 985/0	931147 985/0
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931166 125
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931166 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931166 300
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931166 75
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 30X28	951972 30X28