

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček s predali 75 kg, 20×24G, Višina mm/število predalov: 885/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:****V celoti s predali 20×24G.**

Montažni voziček v 24×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 125, 300

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Uporabna globina predalov	600 mm
Število predalov	4
Uporabna širina predalov v G	20
Število koles za zavijanje z zavoro	2
ComfortClose	ne
Ø koles	125 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna višina	600 mm
Uporabna površina predalov v G	20×24
Število vrat	0
Uporabna širina predalov	500 mm
s povišanim robom	da
Maksimalna nosilnost	600 kg
Masa	98 kg
Širina	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina predalov v G	24
Globina	700 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Višina	885 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne

Uporabna višina za predale	600 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931046 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931046 100
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 885/0	931027 885/0
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931046 300
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931046 125
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 24X28	951972 24X28