

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 685/3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****V celoti s predali 26×24G.**

Montažni voziček v 30×28 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Masa	89 kg

Število predalov	3
ComfortClose	ne
Uporabna globina predalov	600 mm
Globina	700 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Maksimalna nosilnost	600 kg
Višina	685 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna višina	400 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Širina	750 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Število vrat	0
Ø koles	125 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna širina predalov v G	26
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Nosilnost predalov/polic	75 kg
s povišanim robom	da
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	400 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm

Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931166 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931166 100
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 685/0	931147 685/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 30X28	951972 30X28