

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček s predali 75 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 885/5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:****V celoti s predali 36×20G.**

Montažni voziček v 40×24G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

**Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Število koles za zavijanje z zavoro	2
-------------------------------------	---

Masa	131 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Število predalov	5
Uporabna širina predalov v G	36
ComfortClose	ne
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna širina predalov	900 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Višina	885 mm
Globina	600 mm
Širina	1000 mm
s povišanim robom	da
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	600 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna globina predalov	500 mm
Ø koles	125 mm
Število vrat	0
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna površina predalov v G	36×20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	600 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne

Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36x20G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930744 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930744 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930744 75
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	930744 200
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 885/0	930727 885/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 40X24	951972 40X24