

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček s predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 685/5**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931145 685/5
GTIN	4062406348779
Razred artikla	9GK

**Opis**
**OPOMBA: možnost izbire barve**
**Izvedba:**
**V celoti s predali 26×24G.**

Montažni voziček v 30×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosilnost predalov/polic: 75 kg

Izvek predala (delno/v celoti): 100 %

Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno

Uporabna površina predalov v G: 26×24

Višina: 685 mm

Širina: 750 mm  
 Globina: 700 mm  
 Uporabna višina: 400 mm  
 Višina ohišja predalnega bloka: 500 mm  
 Uporabna višina ohišja predalnega bloka: 400 mm

## Tehnični opis

Višina	685 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna višina	400 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Število vrat	0
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø koles	125 mm
ComfortClose	ne
Uporabna širina predalov v G	26
Maksimalna nosilnost	600 kg
Širina	750 mm
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna globina predalov v G	24
Število predalov	5
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna površina predalov v G	26×24
s povišanim robom	da
Uporabna globina predalov	600 mm
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Globina	700 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2

Masa	111 kg
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	400 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvelek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931166 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931166 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931166 50
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 685/0	931147 685/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 30X28	951972 30X28