

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 985/7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****V celoti s predali 26×24G.**

Montažni voziček v 30×28 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Uporabna globina predalov v G	24

Uporabna širina predalov v G	26
Število vrat	0
Globina	700 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Širina	750 mm
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna globina predalov	600 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna višina	700 mm
s povišanim robom	da
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna površina predalov v G	26×24
ComfortClose	ne
Število predalov	7
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Višina	985 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Ø koles	125 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Masa	144 kg
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna višina za predale	700 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm

Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 985/0	931147 985/0
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931166 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931166 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931166 75
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 30X28	951972 30X28