

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 685/4

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Razred artikla	9GK

Opis
OPOMBA: možnost izbire barve
Izvedba:
V celoti s predali 26×24G.

Montažni voziček v 30×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosilnost predalov/polic: 75 kg

Izvek predala (delno/v celoti): 100 %

Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno

Uporabna površina predalov v G: 26×24

Višina: 685 mm

Širina: 750 mm
 Globina: 700 mm
 Uporabna višina: 400 mm
 Višina ohišja predalnega bloka: 500 mm
 Uporabna višina ohišja predalnega bloka: 400 mm

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	600 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Globina	700 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Višina	685 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna površina predalov v G	26×24
Ø koles	125 mm
Število predalov	4
Maksimalna nosilnost	600 kg
Masa	102 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Širina	750 mm
s povišanim robom	da
Uporabna višina	400 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna globina predalov v G	24
ComfortClose	ne
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm

Število vrat	0
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	400 mm
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931166 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931166 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931166 50
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 685/0	931147 685/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 30X28	951972 30X28