

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 20×24G, Višina mm/število predalov: 885/5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****V celoti s predali 20×24G.**

Montažni voziček v 24×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Širina	600 mm
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna višina	600 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Število predalov	5
Uporabna globina predalov v G	24
s povišanim robom	da
Globina	700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Višina	885 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Uporabna površina predalov v G	20×24
Ø koles	125 mm
Masa	109 kg
Število vrat	0
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	600 mm

Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931046 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931046 75
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 885/0	931027 885/0
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931046 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931046 200