

Garant GRIDLINE

Montažni voziček za predale, 26×24G, Višina mm/število predalov: 685/0**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremljanje s predali 26×24G.

Montažni voziček v 30×28 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 931166 ali art. 931168 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

Tehnični opis

Ø koles	125 mm
Globina	700 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da

ComfortClose	ne
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna višina	400 mm
s povišanim robom	da
Masa	55 kg
Maksimalna nosilnost	600 kg
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Število predalov	0
Višina	685 mm
Število vrat	0
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina	750 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna višina za predale	400 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 30X28

951972 30X28