

Garant GRIDLINE

Montažni voziček za predale, 20×24G, Višina mm/število predalov: 885/0**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremljanje s predali 20×24G.

Montažni voziček v 24×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 931046 ali art. 931048 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

Tehnični opis

Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
s povišanim robom	da

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število predalov	0
Uporabna višina	600 mm
Globina	700 mm
ComfortClose	ne
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Višina	885 mm
Število vrat	0
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Masa	54 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	600 mm
Ø koles	125 mm
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	600 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21

914227 HU21

Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 24X28

951972 24X28