

Garant GRIDLINE

Montažni voziček za predale, 26×24G, Višina mm/število predalov: 985/0**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremljanje s predali 26×24G.

Montažni voziček v 30×28 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 931166 ali art. 931168 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

Tehnični opis

Globina	700 mm
Število vrat	0

ComfortClose	ne
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Širina	750 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	700 mm
Ø koles	125 mm
Masa	65 kg
Maksimalna nosilnost	600 kg
s povišanim robom	da
Višina	985 mm
Število predalov	0
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna višina za predale	700 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 30X28

951972 30X28