

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 36×24G, Višina mm/število predalov: 885/5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****V celoti s predali 36×24G.**

Montažni voziček v 40×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Število koles za zavijanje z zavoro	2
s povišanim robom	da

ComfortClose	ne
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Širina	1000 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Masa	153 kg
Globina	700 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna širina predalov v G	36
Ø koles	125 mm
Uporabna površina predalov v G	36×24
Uporabna višina	600 mm
Število vrat	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina predalov	600 mm
Število predalov	5
Višina	885 mm
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	600 mm
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1,2 mm

Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931354 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931354 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931354 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931354 75
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 885/0	931327 885/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 40X28	951972 40X28