

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček s predali 75 kg, 46×24G, Višina mm/število predalov: 885/6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:****Kompletno s predali 46×24G.**

Montažni voziček v 50×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S 4-stranskim povišanim robom, podlogo iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji za potiskanje Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje več predalov naenkrat. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

**Tehnični opis**

Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna globina predalov	600 mm

Uporabna globina predalov v G	24
Ø koles	125 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna širina predalov	1150 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Število vrat	0
ComfortClose	ne
Višina	885 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
s povišanim robom	da
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Število predalov	6
Uporabna širina predalov v G	46
Uporabna površina predalov v G	46×24
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Širina	1250 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	700 mm
Masa	182 kg
Uporabna višina	600 mm
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna višina za predale	600 mm
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm

Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	46x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931454 100
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931454 75
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 885/0	931427 885/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 50X28	951972 50X28