

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 46×24G, Višina mm/število predalov: 885/8**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****Kompletno s predali 46×24G.**

Montažni voziček v 50×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S 4-stranskim povišanim robom, podlogo iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji za potiskanje Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje več predalov naenkrat. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

Tehnični opis

Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna globina predalov	600 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Ø koles	125 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Tekalna površina ne pušča sledi	da
ComfortClose	ne
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna višina	600 mm
Širina	1250 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Višina	885 mm
Masa	217 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna širina predalov	1150 mm
Število predalov	8
s povišanim robom	da
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Uporabna širina predalov v G	46
Uporabna površina predalov v G	46×24
Globina	700 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Število vrat	0
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	600 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1,2 mm

Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	46x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931454 75
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 885/0	931427 885/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 50X28	951972 50X28