

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 1,5×D, desno, Ø DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268404 12
GTIN	4062406272838
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

Cilindrično držalo.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Nazivni Ø D	12 mm
Uporabna dolžina L ₁	18 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Ø držala D _s	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 06..
Celotna dolžina L	100 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 41

269028 41