

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 1,5×D, desno, Ø DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268404 16
GTIN	4062406272845
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

Cilindrično držalo.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Uporabna dolžina L ₁	24 mm
Nazivni Ø D	16 mm
Ø držala D _s	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 08..
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	»4 v 1«
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 42

269028 42