

**Garant****Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 2,25xD, desno, Ø DC: 12mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268408 12
GTIN	4062406272951
Razred artikla	21X

## Opis

### Izvedba:

Cilindrično držalo **z zvezo**.

### Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

### Napotek:

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	27 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	45 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Nazivni Ø D	12 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 06..

Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	35 mm
Serija	»4 v 1«
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 41	269028 41
--	-----------