

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 2,25xD, desno, Ø DC: 20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268408 20
GTIN	4062406272975
Razred artikla	21K

Opis

Izvedba:

Cilindrično držalo **z zvezo**.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	46 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Dolžina držala L_s	56 mm
Ø držala D_s	25 mm
Nazivni Ø D	20 mm
Ø d_2	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 10..

Prevesna dolžina L _A	57,5 mm
Serija	»4 v 1«
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 43	269028 43
--	-----------