

Garant**Orodje za struženje in vrтанje „4 v 1“ 1,5×D, levi, Ø DC: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268405 20
GTIN	4062406272937
Razred artikla	21K

Opis**Izvedba:**

Cilindrično držalo.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrтанje (povrtavanje in vrтанje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrтанju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrтанju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrтанju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Uporabna dolžina L ₁	30 mm
Nazivni Ø D	20 mm
Ø držala D _s	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 10..
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	»4 v 1«
Vrsta uporabe	levi

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 43

269028 43