

**Garant****Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 2,25×D, desno, Ø DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268408 10
GTIN	4062406272944
Razred artikla	21X

**Opis****Izvedba:**

Cilindrično držalo **z zvezo**.

**Uporaba:**

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

**Napotek:**

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

**Tehnični opis**

Ø d <sub>2</sub>	16 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	22,5 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	42 mm
Nazivni Ø D	10 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 05..

Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	29 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 40	269028 40
--	-----------