

Garant
Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25xD, levi, Ø DC: 20mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268409 20 |
| GTIN | 4062406273019 |
| Razred artikla | 21X |

Opis
Izvedba:

Cilindrično držalo **z zvezo**.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

| | |
|---|------------------------|
| Dolžina držala L_s | 56 mm |
| Nazivni Ø D | 20 mm |
| Ø d_2 | 32 mm |
| Ø držala D_s | 25 mm |
| Uporabna dolžina L_1 | 46 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 43 (IP10; 2 Nm) |
| primerna obračalna rezalna ploščica | ZCMX 10.. |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Prevesna dolžina L _A | 57,5 mm |
| Serija | »4 v 1« |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 43 | 269028 43 |
|--|-----------|